

# Filtre

## LF-3/4-D-MAXI-A-NPT



Ürün numarası: 173701

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Karuma kavanozlu](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Maxi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	80 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	5.000 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC