

Mikro filtre

LFMA-3/8-D-MINI-A-NPT



Ürün numarası: 173729

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

0,01 µm filtre kartuşlu, metal korumalı kavanoz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | D |
| Büyükklük | Mini |
| Filtrasyon derecesi | 0,01 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Çalışma basıncı | 2 ... 12 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] Asal gazlar |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 450 l/min |
| Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı | 100 l/min |
| Filtrenin verimi | 99,9999 % |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | 1,5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Atık yağ kabı | 0,01 mg/m ³ |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler: |
| Montaj pozisyonu | dikey |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/8 NPT |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, filtre | Boron silikat lifi |
| Malzeme, çanak | PC |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |