

# İnce filtre kombinasyonu LFMBA-3/8-D-MINI-NPT



Ürün numarası: 173744

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Ön filtreleme için 1 µm hassas filtre ve 0.01 µm hassas filtre, metal korumalı kavanoz ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                           | Değer   |
|-----------------------------------|---|
| Büyüklük                          | Mini  |
| Seri                              | D   |
| Montaj pozisyonu                  | dikey   |
| Filtreleme derecesi               | 0,01 µm   |
| Filtrenin verimi                  | 99,9999 %   |
| Su boşaltma                       | manuel, basmalı   |
| Kavanoz koruması                  | Metal korumalı kavanoz                                      |
| Çalışma basıncı                   | 1 ... 16 bar  |
| Kullanım havası                   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]<br>Asal gazlar |
| PWIS uygunluğu                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2]<br>Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı         | 1,5 ... 60 °C   |
| Atık yağ kabı                     | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Çevre sıcaklığı                   | -10 ... 60 °C   |
| Bağlantı şekli                    | Hat döşeme<br>Aksesuarlı                                    |
| Pnömatik bağlantı 1               | 3/8 NPT   |
| Pnömatik bağlantı 2               | 3/8 NPT   |
| Malzeme hakkında not              | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, filtre                   | Boron silikat lifi  |
| Malzeme, muhafaza                 | Çinko pres döküm  |
| Malzeme, çanak                    | PC  |