

# Filtre regülasyon valfi LFR-1/2-D-5M-MIDI-NPT



Ürün numarası: 173792

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Metal koruma kavanozlu ve manometreli, filtreleme hassasiyeti 5 µm.  
Manuel su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyüklik                                 | Midi   |
| Seri                                     | D  |
| Montaj pozisyonu                         | dikey  |
| Filtreasyon derecesi                     | 5 µm   |
| Su boşaltma                              | manuel, basmalı  |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı                | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Kavanoz koruması                         | Metal korumalı kavanoz                                       |
| Çalışma basıncı                          | 1 ... 16 bar   |
| Max. Basınç histeresis değeri            | 0,2 bar  |
| Standart nominal debi                    | 2.600 l/min  |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9]<br>Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)     |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı                       | -10 ... 60 °C  |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı        | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]<br>Asal gazlar  |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 900 g  |
| Bağlantı şekli                           | Hat döşeme<br>Montaj köşebentli<br>Seçenekler:               |
| Pnömatik bağlantı 1                      | 1/2 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 1/2 NPT  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, muhafaza                        | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, çanak                           | PC   |