

Filtre regülasyon valfi LFR-3/4-D-7-MIDI-A-NPT



Ürün numarası: 173803

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Çıkış basıncı max. 7 bar, metal koruma kavanozlu ve manometreli.
Otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklük | Midi |
| Seri | D |
| Montaj pozisyonu | dikey |
| Filtreasyon derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 43 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Çalışma basıncı | 2 ... 12 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,2 bar |
| Standart nominal debi | 4.000 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 900 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |