


# Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

FESTO

Ürün numarası: 173809



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	tam otomatik
Maks. yoğuşma miktarı	80 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	2 Bar...12 Bar
Maks. basınç histerezi	0.4 Bar
Standart anma debisi	7600 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1370 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj köşebenti ile
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC