


# Yağlayıcı LOE-1/8-D-MINI-NPT

Ürün numarası: 173820

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. yağ dolum miktarı	45 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	16 Bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	3 l/min
Standart anma debisi	1300 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	270 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	PC