

Yağlayıcı LOE-3/8-D-MIDI-NPT



Ürün numarası: 173823

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Metal koruma kavanozlu.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Max. Yağ doldurma miktarı	110 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	16 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	8 l/min
Standart nominal debi	5.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, çanak	PC