

Yağlayıcı LOE-3/4-D-MAXI-NPT



Ürün numarası: 173826

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Metal koruma kavanozlu.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Max. Yağ doldurma miktarı	190 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	16 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	10 l/min
Standart nominal debi	8.400 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.100 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, çanak	PC