


Yağlayıcı LOE-1-D-MAXI-NPT

Ürün numarası: 173827

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. yağ dolum miktarı	190 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	16 Bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	10 l/min
Standart anma debisi	9000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1200 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	PC