

Şartlandırıcı FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Ürün numarası: 173851



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, max. çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Mini
Montaj pozisyonu	dikey
Su boşaltma	tam otomatik
Filttrasyon derecesi	40 µm
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Standart nominal debi	1.500 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	660 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC