

# Şartlandırıcı FRC-1-D-MAXI-A-NPT

Ürün numarası: 173885



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyüklik                                 | Maxi   |
| Montaj pozisyonu                         | dikey  |
| Su boşaltma                              | tam otomatik   |
| Filttrasyon derecesi                     | 40 µm  |
| Çalışma basıncı                          | 2 ... 12 bar   |
| Standart nominal debi                    | 8.500 l/min  |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-]<br>Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)     |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-]                |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 2.520 g  |
| Bağlantı şekli                           | Hat döşeme<br>Montaj köşebentli<br>Seçenekler:               |
| Pnömatik bağlantı 1                      | 1 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 1 NPT  |
| Malzeme, muhafaza                        | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, çanak                           | PC   |