

# Çalıştırma valfi HE-1-D-MAXI-NPT



Ürün numarası: 173899

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Şartlandırıcılar için, dişli bağlantı pleytli.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	65 mm
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Yardımcı el kumanda	yok
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
C değeri	25,9 l/sbar
b değeri	0,37
Standart nominal debi	6.500 l/min
Anahtarlama zamanı	100 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	796 g
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm