

Dallanma modülü

FRM-H-1/8-D-MINI-NPT



Ürün numarası: 173932

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

4 adet bağlantılı hava dağıtıcısı, ek modüller için taşıyıcı eleman.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0,15 ... 16 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2	1.100 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	208 g
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm