

# Dallanma modülü

## FRM-H-3/4-D-MAXI-NPT



Ürün numarası: 173938

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

4 adet bağlantılı hava dağıtıcısı, ek modüller için taşıyıcı eleman.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0,25 ... 16 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2	13.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	666 g
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G3/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm