


Döner flanş SNCL-80

Ürün numarası: 174408
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	80
Standart dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Ürün ağırlığı	436 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	Alüminyum pres döküm
Malzeme, yatak	Plastik
Malzeme, vidalar	Çelik Galvaniz kaplı