


# Soket çeşitleri

## KMEB-2-24-2,5-LED

Ürün numarası: 174844

FESTO

ön montajlı, VUVB, MEBH, MOEBH valfler ve N2 solenoidleri için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Bağlantı şekli	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	200 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Soket, açılı Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca DIN EN 175301-803 e göre
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo çapı	6,2 mm
Kablo yapısı	3x0,75
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Malzeme, muhafaza	PA POM
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz