

Kablolu soket KMEB-2-24-5-LED

Ürün numarası: 174845

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	400 Gram
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu açılı soket C formu DIN EN 175301-803'e göre
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo çapı	6.2 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	PA POM
Fiş kontakları malzemesi	Bronz