


Kısmalı valfı GRLO-M3

Ürün numarası: 175039

FESTO

Çek valf fonksiyonu yok, döner bağlantı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmalı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M3
Pnömatik bağlantı 2	M3
Ayarlama elemanı	Yarıklı başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısmalı yönündeki standart nominal debi	18 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış kontrol kısmalı yönünde normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	33 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,3 Nm
Ürün ağırlığı	2 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, ayar vidası	Pirinç
Malzeme, döner bağlantı	Çinko pres döküm