



# tek yönlü akış kontrol valfleri

## GRLZ-M3-QS-3

Ürün numarası: 175043

FESTO

Girişte kısma için, döner bağlantılı.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Hava beslemesi için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-3
Pnömatik bağlantı 2	M3
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	41 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	27 ... 44 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	95 l/min
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	75 ... 100 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,3 Nm
Ürün ağırlığı	7 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, ayar vidası	Pirinç
Malzeme, döner bağlantı	Çinko pres döküm