



Tek yönlü akış kontrol valfi

GRGZ-M3-QS-3

Ürün numarası: 175046
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Girişte kısma, QS-otomatik bağlantılı.
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | Tek yönlü kısma fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M3 |
| Ayarlama elemanı | Yarıklı başlı vida |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Kısma yönündeki standart nominal debi | 41 l/min |
| Çek valf yönündeki standart nominal debi | 27 ... 44 l/min |
| Çalışma basıncı | 0,2 ... 10 bar |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar | 95 l/min |
| Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar | 75 ... 100 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 0,3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 14 g |
| Material of threaded plug | Pirinç Nikel kaplı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material adjusting screw | Pirinç |
| Material swivel fitting | Çinko pres döküm |