


# Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLZ-M5-QS-3-LF-C

Ürün numarası: 175055

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Valf fonksiyonu   | Besleme havası tek yönlü kısma fonksiyonu      |
| Pnömatik bağlantı 1   | QS-3   |
| Pnömatik bağlantı 2   | M5   |
| Ayar elemanı  | Oluklu vida                                    |
| Montaj türü   | vidalanabilir                                  |
| Kısma yönünde standart anma debisi                                  | 48 l/min                                       |
| Blokaj yönünde standart anma debisi                                 | 36 l/min...52 l/min                            |
| Çalışma basıncı   | 0.2 Bar...10 Bar<br>2.9 000032...145 000032    |
| Ortam sıcaklığı   | -10 °C...60 °C                                 |
| Montaj konumu   | herhangi bir                                   |
| Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)       | 80 l/min                                       |
| Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi | 60 l/min...90 l/min                            |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                               | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Akışkan sıcaklığı   | -10 °C...60 °C                                 |
| Maks. sıkma torku   | 1.5 Nm   |
| Ürün ağırlığı   | 9 Gram   |
| Vida dişli muylu malzemesi  | Pirinç<br>nikel kaplı                          |
| Malzeme hakkında not  | RoHS uyumlu                                    |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                                   | NBR  |
| Gevşetme halkası malzemesi  | POM  |
| Ayar vidası malzemesi   | Pirinç   |

| Özellik               | Değer            |
|-----------------------|------------------|
| Döner eklem malzemesi | Çinko pres döküm |