



Basınç şalteri

PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Ürün numarası: 175252

FESTO

Belirli bir basınç değerine ulaşıldığı zaman bir elektrik devresini açar veya kapatır. Ayarlanabilir basınç anahtarlama noktası, soket dahil değildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 100 °C
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Max. Anahtarlama frekansı	3 Hz
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi DC	250 V
Max. Çıkış akımı	4.000 mA
Elektriksel bağlantı	4-pinli Erkek soket
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	900 g
Malzeme, muhafaza	PA66-GF30 çelik, galvanizli
Malzeme, membran	NBR
Anahtarlama ayarlama aralığı	1 ... 10 bar
Koruma sınıfı	IP65
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L