

Susturucu UC-QS-8H

Ürün numarası: 175611

FESTO

CPE-valfleri veya CPV-valf adaları için, QS-otomatik bağlantılar için nipelli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Atmosfere karşı debi	1.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	60 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	2,3 g
Pnömatik bağlantı	QS-8
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme, vida dişli tapa	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun