


Baęlantı kablosu KMP1-02-II-4-5

Ürün numarası: 175654
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

IIMP-02 valf adası için, 4 valf sayısı için tam montajlı, 5 m uzunluk
imalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|-----------------------------|
| Montaj konumu | istenildięi gibi |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | ≤ 300 V |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | ≤ 250 V |
| Müsaade edilen akım deęeri | 4 A |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | 5 ... 70 °C |
| Çevre sıcaklığı | -30 ... 70 °C |
| Ürün ağırlığı | 1,933 g |
| Elektriksel baęlantı | 25-pin Soket |
| Kablo yapısı | 25 x 0,75 mm ² |
| Kablo çapı | 13 mm |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Baęlantı şekli | Baęlantı kelepçesi ile |
| Gövde için malzeme bilgisi | Hafif alaşım - Pres Döküm |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi | PE |
| Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi | Bakır alaşım Gümüşlenmiş |