


Baęlantı kablosu KMP1-02-II-16-10

Ürün numarası: 175663
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

IIMP-02 valf adası için, 16 valf sayısı için tam montajlı, 10 m uzunluk
imalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 300 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım deęeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	10.650 g
Elektriksel baęlantı	72-pin Soket
Kablo yapısı	80 x 0,75 mm ²
Kablo çapı	24 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Baęlantı şekli	Baęlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Hafif alaşım - Pres Döküm
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PE
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Gümüşlenmiş