


Bağlantı kablosu KMP2-03-E-10-26

Ürün numarası: 175665

FESTO

VIMP/VIFB valf adası için, maks. 24 giriş, 10 m uzunluk
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 300 V
Müsaade edilen akım değeri	7,5 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	3.600 g
Elektriksel bağlantı	Soket 26-pin
Kablo yapısı	26 x 0,75 mm ²
Kablo çapı	15 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Renk kodu, nüve izolasyonu	1'den 26'ya kadar ardışık sayılarla beyaz renkte numaralanmış siyah kablolar
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	CR Işık ve yağ dayanıklı
Gövde için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Nikel kaplı
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Altın yaldızlı