



Pozisyon sensörü SMH-S1-HGP06

Ürün numarası: 175710
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Hall etkili, mini tutucularla temassız algılama için. Yalnız SMH-AE1 değerlendirme ünitesi veya SVE4 sinyal dönüştürücüsüyle kombine olarak çalışır.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Tutucu için
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Manyetik Hall
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Çıkış sinyali	analog
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soketli kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç, altın kaplama
Kablo uzunluğu	0,5 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Bağlantı şekli	Tutucuya vidalanmış
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	20 g
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, muhafaza	Epoksi reçine Nikel kaplı pirinç PUR
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L