


Kaplin EAMC-40-66-20-24

Ürün numarası: 176034

FESTO

DGE doğrusal eksen için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	20 mm
Tutucu çapı 2	24 mm
Büyükük	40
Nominal uzunluk	66 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	42,3 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	21 Nm
Ürün ağırlığı	139 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun