



Yuvarlak kesitli silindir DSAQ-16- -PPV-S6

Ürün numarası: 176292

FESTO

Hava bağlantısı silindir eksenine dik kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 250 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Yastıklama boyu	14 mm
6 bar' da teorik çekme kuvveti	103,7 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	120,6 N
0 mm strokda hareket eden kütle	35 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	4,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	56 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	2,2 g
Pnömatik bağlantı	M10x1
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik