



# Yuvarlak kesitli silindir

## DSAG-16- -P-S2-S6

Ürün numarası: 176298

FESTO

Dişli saclı kapak, piston kolu ve 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar  
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 250 mm
Piston çapı	16 mm
Piston kolu dişi	M6
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	103,7 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	120,6 N
0 mm strokda hareket eden kütle	35 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	4,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	56 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	2,2 g
Pnömatik bağlantı	M10x1
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik