

# Yuvarlak kesitli silindir

## DSAG-20- -P-S6


Ürün numarası: 176330

FESTO

Dişli saclı kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar  
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Strok  | 1 ... 320 mm   |
| Piston çapı                                  | 20 mm  |
| Yastıklama                                   | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Çalışma basıncı                              | 1 ... 10 bar   |
| Çalışma şekli                                | çift etkili  |
| Kullanım havası                              | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama     | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK      | 2  |
| Çevre sıcaklığı                              | -20 ... 120 °C   |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti             | 158,3 N  |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti                | 188,5 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle              | 79 g   |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık          | 7,2 g  |
| 0 mm strokda ana ağırlık                     | 138 g  |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle            | 3,9 g  |
| Pnömatik bağlantı                            | M20x1,5  |
| Kapak için malzeme bilgisi                   | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | FPM  |
| Gövde için malzeme bilgisi                   | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                          |
| Piston kolu için malzeme bilgisi             | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                          |