

Yuvarlak kesitli silindir DSAG-20- -PPV-S2-S6


Ürün numarası: 176352

FESTO

Dişli saclı kapak, piston kolu ve 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 320 mm
Piston çapı	20 mm
Piston kolu dişi	M8
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Yastıklama boyu	17 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	158,3 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	188,5 N
0 mm strokda hareket eden kütle	79 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	7,2 g
0 mm strokda ana ağırlık	138 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	3,9 g
Pnömatik bağlantı	M20x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik