

Yuvarlak kesitli silindir DSAH-20- -PPV-A-CT

Ürün numarası: 176356

FESTO


With bearing cover for direct mounting, end cap with air connection perpendicular to cylinder axis

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir

Products to be discontinued. Available until 2010.



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 320 mm
Piston çapı	20 mm
Yastıklama	PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	17 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	158,3 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	188,5 N
0 mm strokda hareket eden kütle	79 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	7,2 g
0 mm strokda ana ağırlık	138 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	3,9 g
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik