


Yuvarlak kesitli silindir

DSAS-25- -P-S6


Ürün numarası: 176383

FESTO

Döner yataklı kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247,4 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	294,5 N
0 mm strokda hareket eden kütle	141 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	11,1 g
0 mm strokda ana ağırlık	212 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	6,2 g
Pnömatik bağlantı	M26x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik