

Yuvarlak kesitli silindir DSAG-25- -PPV-A-S2-CT

Ürün numarası: 176409

FESTO


End cap with threaded lug, with through piston rod

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir

Products to be discontinued. Available until 2010.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 1 ... 500 mm |
| Piston çapı | 25 mm |
| Piston kolu dişi | M10x1,25 |
| Yastıklama | PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends |
| Piston kolu ucu | Erkek diş |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Yastıklama boyu | 17 mm |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 247,4 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 294,5 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 141 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 11,1 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 212 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 6,2 g |
| Pnömatik bağlantı | M26x1,5 |
| Malzeme hakkında not | Free of copper and PTFE |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR TPE-U(PU) |
| Gövde için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |