



# Yuvarlak kesitli silindir DSAQ-32- -PPV-A-S6

Ürün numarası: 176452

FESTO

Hava bağlantısı silindir eksenine dik kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Temsilî örnek

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	32 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Yastıklama boyu	19 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	415 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	483 N
0 mm strokda hareket eden kütle	222 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	15,4 g
0 mm strokda ana ağırlık	312 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	8,9 g
Pnömatik bağlantı	M26x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik