



Yuvarlak kesitli silindir DSA40-PPV-Q

Ürün numarası: 176477

FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, hava bağlantısı silindir eksenine dik kapak, kare piston kolu

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	40 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kara yatak
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	22 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	633 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	754 N
0 mm strokda hareket eden kütle	469 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	24 g
0 mm strokda ana ağırlık	586 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	15,9 g
Pnömatik bağlantı	M6
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik