



# Yuvarlak kesitli silindir DSA40-PPV-A-S6

Ürün numarası: 176505

FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, hava bağlantısı silindir eksenine dik kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	40 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Yastıklama boyu	22 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	633 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	754 N
0 mm strokda hareket eden kütle	469 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	24 g
0 mm strokda ana ağırlık	586 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	15,9 g
Pnömatik bağlantı	M6
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik