



# Yuvarlak kesitli silindir DSAS-50- -PPV-S6

Ürün numarası: 176551

FESTO

Döner yataklı kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar  
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	50 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Yastıklama boyu	27 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	989 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.178 N
0 mm strokda hareket eden kütle	892 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	40,1 g
0 mm strokda ana ağırlık	977 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	24,8 g
Pnömatik bağlantı	M45x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik