

# Yuvarlak kesitli silindir


## DSAQ-63- -P-A-S6

Ürün numarası: 176598


FESTO

Hava bağlantısı silindir eksenine dik kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Temsilî örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	63 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	1.682 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.870 N
0 mm strokda hareket eden kütle	1.137 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	43,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.397 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	24,8 g
Pnömatik bağlantı	M45x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik