


Döner flanş SUA-25-R3

Ürün numarası: 176885

FESTO

ADVU, AEVU silindirleri için, uygun yer bağlantısı LBN veya LN,LSN.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükklük | 25 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Versiyonlar | Korozyona karşı mükemmel koruma |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 45 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sabitleyici | İşlenmiş alüminyum alışımlı Koruma tabakası |
| Malzeme, saplama | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, burç | Yay çeligi |
| Malzeme, yatak | Plastik |
| Malzeme, vidalar | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, kilit | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, mil | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |