


Döner flanş SUA-40-R3

Ürün numarası: 176887

FESTO

ADVU, AEVU silindirleri için, uygun yer bağlantısı LBN veya LN,LSN.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Versiyonlar	Korozyona karşı mükemmel koruma
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	195 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	İşlenmiş alüminyum alışımlı Koruma tabakası
Malzeme, saplama	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, burç	Yay çeligi
Malzeme, yatak	Plastik
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, kilit	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik