



# Pnömatik aktüatörlü küresel vana

## VZBA-11/2"-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R-90-4-C

Ürün numarası: 1774109

FESTO

2/2 yollu, flanş delik dizisi F0507, kaynak sonu.



### Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Tasarım yapısı                           | 2- Yollu-küresel vana<br>Döner tahrik elemanı   |
| Tetikleme şekli                          | pnömatik  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi  |
| Bağlantı şekli                           | Hat döşeme  |
| Proses valfinin bağlantısı               | Kaynaklı uçlar//kaynaklı uçlar  |
| Anahtarlama konum göstergesi             | Kanal yönü = akış yönü  |
| Nominal çap DN                           | 40  |
| Çalışma basıncı                          | 6 ... 8,4 bar   |
| Proses valfinin nominal basıncı          | 63  |
| Ortam                                    | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]<br>Asal gazlar<br>Su (su buharı yok)<br>Nötr sıvılar |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]  |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)  |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 200 °C  |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 80 °C   |
| Debi miktarı Kv                          | 170 m <sup>3</sup> /h   |
| Maks. yüzey sıcaklığı düzeni             | TX  |
| Patlama grubu düzeni                     | IIC, IIIC   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III   |
| Malzeme, muhafaza                        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik   |
| Gövde için malzeme numarası              | 1.4408  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | PTFE<br>PTFE takviyeli  |
| Malzeme, bilya                           | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik   |
| Bilya için malzeme numarası              | 1.4408  |
| Malzeme, mil                             | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik   |
| Şaft için malzeme numarası               | 1.4401  |
| Ürün ağırlığı                            | 6.100 g   |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı         | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 3 - Yüksek paslanma   |