


Çok pinli dağıtıcı MPV-E/A12-M8

Ürün numarası: 177670

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Seçenekler:
Ürün ağırlığı	120 g
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	M8 3-pinli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Her bir kart yeri için kabul edilebilir akım yükü	1 A
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA6 kuvvetlendirilmiş
Malzeme, soket	Pirinç