


Multi-pin dağıtıcı elemanı MPV-E/A08-M12

Ürün numarası: 177671
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Her bir kart yeri için kabul edilebilir akım yükü	4 A
Müsaade edilen akım değeri	12 A
Koruma sınıfı	IP67 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	M12 5-pinli
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Malzeme bilgisi, soket	Pirinç Galvaniz kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)