


Baęlantı kablosu

KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Ürün numarası: 177676

FESTO

VAD-MYB, VADM, VADMI vakum jeneratörleri ve çok pinli MPV dağıtıcı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Baęlantı şekli	Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Ürün aęırlığı	18 g
Elektriksel baęlantı	2-pin / 3-pin açılı soket / düz fiş kare tasarım / M8x1
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Topraklama baęlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluęu	0,5 m
Kablo özellięi	Standart
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo yapısı	2x0,25
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-O
Malzeme, sıkma baęlantılar	Bronz
Malzeme, dişli burç	Nikel kaplı pirinç