


Soket çeşitleri

KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Ürün numarası: 177677

FESTO

ön montajlı, VUVB, MEBH, MOEBH valfler ve N2 solenoidleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Bağlantı şekli	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Elektriksel bağlantı	5-pinli Soket, açılı Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca DIN EN 175301-803 e göre
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo uzunluğu	0,5 m
Kablo çapı	4,6 mm
Kablo yapısı	3x0,5
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PU)
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, muhafaza	PA POM
Renkli gövde	saydam
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz