

Çabuk Bağlantı Rakoru CQ-3/8-12

Ürün numarası: 177682

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8.65 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...7 Bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...15 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Nominal sıkma torku	2.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	8 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan boru/hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik