

# L geçmeli bağlantı CQL-22

Ürün numarası: 177694

FESTO

Yüksek debi için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Nominal genişlik                         | 19,2 mm  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Tank büyüklüğü                           | 1  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                                      |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 7 bar  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı          | -0,95 ... 15 bar   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma                                    |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III  |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın                    |
| Çevre sıcaklığı                          | -25 ... 70 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 46 g   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Dış çap 22 mm boru ve hortum için                        |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 22 mm boru veya hortum çapı için                         |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, muhafaza                        | POM  |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                          |